


# Abmessungen RAS-(8-12)FSXNSE RAS-(5/6)FSXNPE



Nr.	Teil	Nr.	Teil
1	Lufteinlass	10	Anschlussleiste (400V/50Hz)
2	Luftauslass	11	Stromversorgungskabelausgang (ø65 Aussparung)
3	Bohrung für die Aufhängung 4-ø50	12	Stromübertragungskabelausgang (ø55 Aussparung)
4	Anschluss der Kältemittelgasleitung (Hoch-/Niederdruck)	13	Steuerkabelausgang (ø33 Aussparung)
5	Anschluss der Kältemittelgasleitung (Niederdruck) (1*)	14	Kältemittelleitungsausgang (Hoch-/Niederdruckgas, Flüssigkeit) (quadratische Aussparung)
6	Anschluss der Kältemittelleitungen	15	Kältemittelleitungsausgang (Niederdruckgas) (quadratische Aussparung)
7	Wartungsklappe	16	Montageposition für Ablaufkappe (optional) 2-ø26
8	Schaltkasten	17	Bohrung für Kältemittelleitungen
9	Wartungsklappe		

Abmessungen sind in mm dargestellt.